

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6147.000

## Gulvteste

Stat: 05.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6147.000 - Gulvfeste

Braketter for fastmontering nedenfra på føttene med skruer M12 med forsenket hode.

## Funksjoner

Art.nr	CP 6147.000
Produktbeskrivelse	Braketter for fastmontering nedenfra på føttene med skruer M12 med forsenket hode. Valgfri montering forover hhv. innover eller på motstående side, med Ø 11 mm utsparing for skruemontering i gulvet.
Materiale	Stål
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. skruer M12 med forsenket hode.
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,452 kg
Bruttovekt	0,65 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	83024900
ETIM 9	EC002535
ECLASS 8.0	27189271
Produktbeskrivelse	CP Gulvfeste, braketter for fastmontering nedenfra på føttene