

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6205.100 Montasjevinkel

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6205.100 - Montasjevinkel for innvendig utbygging

For montering av system-chassis og montasjestag horisontalt og vertikalt. Komfortpanel fra montasjedybde 74 mm, optipanel fra montasjedybde 100 mm. I forbindelse med skinnen for innvendig utbygging kan systembelysningen LED monteres med montasjevinkelen uten verktøy og uten mekanisk bearbeiding av kapslingen.



Funksjoner

| | |
|----------------------|--|
| Art.nr | CP 6205.100 |
| Produktbeskrivelse | For montering av system-chassis og montasjestag horisontalt og vertikalt. Komfortpanel fra montasjedybde 74 mm, optipanel fra montasjedybde 100 mm. I forbindelse med skinnen for innvendig utbygging kan systembelysningen LED monteres med montasjevinkelen uten verktøy og uten mekanisk bearbeiding av kapslingen. |
| Materiale | Stålplate |
| Overflate | Forsinket |
| Leveringsomfang | Inkl. festemateriell |
| Monteringsmuligheter | Komfortpanel fra innbyggingsdybde 74 mm Optipanel fra innbyggingsdybde 100 mm Skinne for innvendig utbygging AX |
| Montasjetips | For montering i AX stålplate kun i forbindelse med skinner for innvendig utbygging AX |
| Pakkeenhet | 4 stk. |
| Nettovekt | 0,36 kg |
| Bruttovekt | 0,4 kg |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 73182900 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | CP Montasjevinkel for innvendig utbygging, for Comfort-Panel og Optipanel |