

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6205.100 Montasjevinkel

Stat: 24.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6205.100 - Montasjevinkel for innvendig utbygging

For montering av system-chassis og montasjestag horisontalt og vertikalt. Komfortpanel fra montasjedybde 74 mm, optipanel fra montasjedybde 100 mm. I forbindelse med skinnen for innvendig utbygging kan systembelysningen LED monteres med montasjevinkelen uten verktøy og uten mekanisk bearbeiding av kapslingen.



Funksjoner

Art.nr	CP 6205.100
Produktbeskrivelse	For montering av system-chassis og montasjestag horisontalt og vertikalt. Komfortpanel fra montasjedybde 74 mm, optipanel fra montasjedybde 100 mm. I forbindelse med skinnen for innvendig utbygging kan systembelysningen LED monteres med montasjevinkelen uten verktøy og uten mekanisk bearbeiding av kapslingen.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter	Komfortpanel fra innbyggingsdybde 74 mm Optipanel fra innbyggingsdybde 100 mm Skinne for innvendig utbygging AX
Montasjetips	For montering i AX stålplate kun i forbindelse med skinner for innvendig utbygging AX
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,36 kg
Bruttovekt	0,4 kg

Funksjoner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	CP Montasjevinkel for innvendig utbygging, for Comfort-Panel og Optipanel