


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.480

Tilkoblingsbrakett VESA 75/100

Stat: 08.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.480 - Tilkoblingsbrakett VESA 75/100

For tilkobling på baksiden av betjeningskapslinger, standard TFT-er og industri-PC-er med tilkobling VESA 75/100. Tilkobling til Rittal bærearmsystemer CP 40 og CP 60 og på CP 120 med adapter fra bærearmtilkobling Ø 130 mm på kantet 120 x 65 mm.



Funksjoner

Art.nr	CP 6206.480
Utførelse	Tilkobling til Rittal bærearmsystemer
Produktbeskrivelse	For tilkobling på baksiden av betjeningskapslinger, standard TFT-er og industri-PC-er med tilkobling VESA 75/100.
Fordeler	Hurtig og enkel én-manns montering ved hjelp av nøkkelhullutsparinger Mer plass for installasjon og service Kabelføring til apparater utenfor og nedenfor konsollene er mulig Avtakbar avdekning for enkel kabelføring og tilgjengelighet til innvendige apparattilkoblinger Integrerte kabelfangmuligheter Deksel og faste skruer
Materiale	Støpt sink
Farge	Tilkoblingsbrakett: RAL 7035 Avdekning: RAL 7024
Leveringsomfang	Inkl. pakning og festemateriell Kabelstrips for kabelfanging
Rifid y/n	Ja
Henvisning	Avhengig av bruken, er feste, kobling, hellingsadapter eller adapter nødvendig

Funksjoner

Belastning	800 N
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,5 kg
Bruttovekt	2,775 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Produktbeskrivelse	CP Tilkoblingsbrakett VESA 75/100

Godkjenninger

Forklaringer	Produsenterklæring
--------------	--------------------