

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.060

Bæreprofil, justerbar i høyden

Stat: 02.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.060 - Bæreprofil, justerbar i høyden for bærearmsystemer

Den nye bæreprofilen, som kan justeres i høyden, sørger alltid for riktig oversikt til de avgjørende elementene i human/machine-kommunikasjonen. Systemet kan uten ytterligere tilpasning monteres på veggside direkte på komponentene i bærearmsystemet CP 120 og på kapslingssiden, på bærearmsystemet CP 60.



Funksjoner

Art.nr	CP 6212.060
Produktbeskrivelse	Den nye bæreprofilen, som kan justeres i høyden, sørger alltid for riktig oversikt til de avgjørende elementene i human/machine-kommunikasjonen. Systemet kan uten ytterligere tilpasning monteres på veggside direkte på komponentene i bærearmsystemet CP 120, og på kapslingssiden, avhengig av modell, enten på bærearmsystemet CP 60 eller CP 120.
Fordeler	<ul style="list-style-type: none">Bærearmer sitter fast i hver posisjonEkstra feste med klemhåndtak er muligNøyaktig tilpasning av opphengt last ved hjelp av stillskruen foran på bæreprofilenStillskrue uten demontering av komponenter kan nåsSikkerhet takket være store kabelrenner og kabelføring på dreiepunkterAvtakbar sidevegg for enkel tilgang til kabelføringenHellingsvinkelen til den monterte kapslingen er lik i hver høydeposisjonKabler med plugger som f.eks. DVI, VGA kan føres gjennom uten problemerStort vektområde fra 4 til 60 kg med tre systemer. (Vektområde gjelder for bestykket kapsling og vertikal bæreprofil)

Funksjoner

Tekniske data	Kabelrenne: 36 x 11 mm (B x H), maks pluggjennomføring: 41 x 17 mm (B x H) Tilbyr mer ergonomi med justeringsområdet 600 mm (\pm 300 mm)
Anvendelsesområder	For høye og lave brukere For sittende og stående arbeidsplasser
Materiale	Leddeler: Støpt aluminium Belg: Plast
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Lengde	741 mm
Connection options enclosure	CP 60
Connection options wall / machine	CP 120
Henvisning	For kombinasjoner med bæreprofil, justerbar i høyden må man være oppmerksom på: Ved bruk av et mellomledd må den høydejusterbare bæreprøfilen alltid brukes i den horisontale posisjonen som er nærmest betjeningskapslingen.
Dimensjoner	Lengde: 741 mm
Bærelast	4 kg...30 kg
Henvisning til best.nr.	Maks. tverrsnitt til kabelinnføring 41 x 17 mm Vektområde gjelder for bestykket kapsling og vertikal bæreprøfil.
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	10,8 kg
Bruttovekt	11,8 kg
Tolltariffnummer	73269060
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeskrivelse	CP support section height-adjustable, CP 120/60, for weight range 4-30 kg