

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6212.120

## Bæreprofil, justerbar i høyden

Stat: 21.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6212.120 - Bæreprofil, justerbar i høyden for bærearmsystemer

Den nye bæreprofilen, som kan justeres i høyden, sørger alltid for riktig oversikt til de avgjørende elementene i human/machine-kommunikasjonen. Systemet kan uten ytterligere tilpasning monteres på veggsiden direkte på komponentene i bærearmsystemet CP 120 og på kapslingssiden, på bærearmsystemet CP 120.



## Funksjoner

Art.nr	CP 6212.120
Produktbeskrivelse	Den nye bæreprofilen, som kan justeres i høyden, sørger alltid for riktig oversikt til de avgjørende elementene i human/machine-kommunikasjonen. Systemet kan uten ytterligere tilpasning monteres på veggsiden direkte på komponentene i bærearmsystemet CP 120, og på kapslingssiden, avhengig av modell, enten på bærearmsystemet CP 60 eller CP 120.
Fordeler	<ul style="list-style-type: none"><li>Bærearmer sitter fast i hver posisjon</li><li>Ekstra feste med klemhåndtak er mulig</li><li>Nøyaktig tilpasning av opphengt last ved hjelp av stillskruen foran på bæreprofilen</li><li>Stillskrue uten demontering av komponenter kan nås</li><li>Sikkerhet takket være store kabelrenner og kabelføring på dreiepunkter</li><li>Avtakbar sidevegg for enkel tilgang til kabelføringen</li><li>Hellingsvinkelen til den monterte kapslingen er lik i hver høydeposisjon</li><li>Kabler med plugger som f.eks. DVI, VGA kan føres gjennom uten problemer</li><li>Stort vektområde fra 4 til 60 kg med tre systemer. (Vektområde gjelder for bestykket kapsling og vertikal bæreprofil)</li></ul>

# Funksjoner

Tekniske data	Kabelrenne: 43 x 21 mm (B x H), maks pluggjennomføring: 59 x 17 mm (B x H) Tilbyr mer ergonomi med justeringsområdet 600 mm ( $\pm$ 300 mm)
Anvendelsesområder	For høye og lave brukere For sittende og stående arbeidsplasser
Materiale	Leddeler: Støpt aluminium Belg: Plast
General colour	RAL 7035
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Lengde	790 mm
Connection options enclosure	CP 120
Connection options wall / machine	CP 120
Henvisning	For kombinasjoner med bæreprofil, justerbar i høyden må man være oppmerksom på: Ved bruk av et mellomledd må den høydejusterbare bæreprøfilen alltid brukes i den horisontale posisjonen som er nærmest betjeningskapslingen.
Dimensjoner	Lengde: 790 mm
Bærelast	10 kg...60 kg
Henvisning til best.nr.	Maks. tverrsnitt til kabelinnføring 17 x 59 mm Vektområde gjelder for bestykket kapsling og vertikal bæreprøfil.
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	13,76 kg
Bruttovekt	14,2 kg
Tolltariffnummer	73269060
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeskrivelse	CP support section height-adjustable, CP120/120, for weight range 10-60 kg