

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6315.150

Betjeningskapsling AX med håndtakslister

Stat: 30.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6315.150 - Betjeningskapsling AX med håndtakslist

Betjeningskapslinger med håndtakslist basert på AX, stålplate, med bærearmsparing Ø 130 mm som passer til bærearmsystemet CP 60/120/180, servicetilgang forfra, frontplate i aluminium for bearbeiding som er lett å demontere, kapslingsgrad IP55.



Funksjoner

Art.nr	AX 6315.150
Utførelse	Bærearmtilkobling Ø 130 mm
Materiale	Skap: Stålplate Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt Frontplate: Aluminium Avdekningsprofiler: Plast
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Håndtakslist: Natureloksert Frontplate: Natureloksert
General colour	RAL 7035
Farge	Skap og dør: RAL 7035 Håndtakslist: Natureloksert Frontplate: Natureloksert Avdekningsprofiler: iht. RAL 7024

Funksjoner

Leveringsomfang	Kapslinger med utsparing og forsterking for bærearmtilkobling Ø 130 mm Foran med maks. utsparing, dekket av 3 mm aluminiumsfrontplate som er lett å bearbeide Håndtakslister med avslutningsprofiler i siden Formet innvendig utbyggingsvinkel med profil Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsetts
Dimensjoner	Bredde: 300 mm Høyde: 300 mm Dybde: 210 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Utførelse	Servicetilgang forfra
IK-kode	IK08
Henvisning	Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen. Alternativ: Bærearmtilkobling Ø 130 mm, forhåndsformet forskjøvet i forsterkningsplaten, kan enkelt bores opp Låsesystemer for servicetilgang bakfra: Låsinnsats, kan byttes i mini-komforthåndtak AX, låsinnsatser 27 mm, utførelse A Låsesystemer for servicetilgang forfra: Låsinnsatser, kan byttes med låsinnsatser 27 mm, utførelse A
Grunnmateriale	Stålplate
Henvisning til best.nr.	egnet montasjeplate 5051.368 med forsendelsespose 5051.300
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	6,74 kg
Bruttovekt	7,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	30,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklareret
Tolltariffnummer	94032080

Funksjoner

ETIM 9	EC002504
ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivelse	AX Betjeningskapsling med håndtakslister, BHD: 300x300x210 mm, stålplate, håndtakslister av aluminium, servicetilgang forfra

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK