

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6321.050

Betjeningskapsling AX for bord-TFT til 24"

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6321.050 - Betjeningskapsling AX for bord-TFT til 24"

Betjeningskapslingen for bord-TFT opptil 24" basert på AX, stålplate, med integrert VESA 75/100-feste. Effektiv og tiltalende beskyttelse for standard bord-TFT-er opptil 24" i formatene 16:9/16:10. Høy kapslingsgrad IP 65.



Funksjoner

Art.nr	AX 6321.050
Produktbeskrivelse	For montering av standard skjermer med skjermdiagonaler inntil 24" i formatene 16:9/16:10
Materiale	Skap: Stålplate Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt Håndtakslister: Aluminium Avdekningsprofiler: Plast Vindu: Ettlags sikkerhetsglass TFT-holder: Stålplate
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Håndtakslister: Natureloksert
General colour	RAL 7035
Farge	Skap og dør: RAL 7035 Håndtakslister: Natureloksert Avdekningsprofiler: iht. RAL 7024

Funksjoner

Leveringsomfang	Kapsling med dør, med utsparing og forsterking for bærearmtilkobling Ø 130 mm Vindu Holder for bord-TFT med feste VESA 75/100 Håndtakslister og avdekningsprofiler i siden Dør bak, høyrehengslet Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsetts Formet innvendig utbyggingsvinkel med profil
Dimensjoner	Bredde: 650 mm Høyde: 450 mm Dybde: 155 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Antall låser	2
IK-kode	IK08
Henvisning	Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen. Alternativ: Bærearmtilkobling Ø 130 mm, forhåndsformet forskjøvet i forsterkningsplaten, kan enkelt bores opp Låsesystemer for servicetilgang bakfra: Låsinnsetts, kan byttes i mini-komforthåndtak AX, låsinnsatser 27 mm, utførelse A
Grunnmateriale	Stålplate
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 2 Låsinnsetts: 3 mm splittlås
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	15,66 kg
Bruttovekt	15,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart

Funksjoner

Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivelse	AX Betjeningskapsling, for bord-TFT til 24", BHD: 650x450x155 mm, stålplate, håndtakslister av aluminium

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring