

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6340.300 Kompaktpanel

Stat: 26.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6340.300 - Kompaktpanel

Betjeningskapsling i elegant design av aluminiumprofiler. Ideelt for små betjeningsfelt. Allsidig innvendig utbygging



Funksjoner

Art.nr	CP 6340.300
Utførelse	Med bærearmtilkobling 90 x 71 mm for CP 40, stål
Produktbeskrivelse	For små betjeningsenheter som monteres inn i frontplater. Frontplater settes inn bakfra og festes innenfra med skruetvinger. Egen frontplate med materialtykkelse fra 2 til 6 mm er mulig. Bakvegg venstre- eller høyrehengslet. Takplate med utsparing og forsterkning for bærearmsystem CP 40, stål.
Materiale	Takplate, bunnplate: Støpt sink Bakvegg: Aluminium Sidedeler: Aluminiumsprofil Skrueavdekning: Plast
Overflate	Takplate, bunnplate, sidedeler: pulverlakkert Bakvegg: natur eloksert
Farge	RAL 7024
Leveringsomfang	Takplate Bunnplate Bakvegg Sidedeler Skrueavdekning Inkl. pakning og skruetvinger

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 315 mm Høyde: 238 mm Dybde: 87 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Passer for frontpanelbredde	252 mm
Passer for frontpanelhøyde	200 mm
Utførelse	Servicetilgang bakfra
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	3,028 kg
Bruttvekt	4,12 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivelse	CP Kompaktpanel, BHD: 315x238x87 mm, aluminum, for frontplate BH 252x200 mm

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---