

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6446.030

Innbyggingstastatur 19"/4 HE

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6446.030 - Innbyggingstastatur 19"/4 HE med integrert touchpad

Det integrerte berøringstastaturet gjør ekstra, kapslingsklasseriktig installasjon av mus overflødig og reduserer dermed kabelarbeidet til et minimum.



Funksjoner

Art.nr	SM 6446.030
Produktbeskrivelse	Det integrerte berøringstastaturet gjør ekstra, kapslingsklasseriktig installasjon av mus overflødig og reduserer dermed kabelarbeidet til et minimum. Hurtigtastene kan registreres godt ved hjelp av kantpreginger, de kan betjenes ved å bruke liten kraft og gir god respons..
Fordeler	Separat sifferblokk muliggjør hurtig innlegging av parametere Lukket og vaskbar overflate Høy mekanisk og kjemisk bestandighet iht. DIN 42 115
Materiale	Frontplate: Aluminium
Leveringsomfang	USB-tilkoblingskabel, lengde 1,8 m Pakning Bormal Festemateriell for flater
Dimensjoner	Bredde: 482,6 mm Høyde: 177 mm Dybde: 30 mm
Number keys	2,6 N
Number keys	0,3 mm

Funksjoner

Grensesnitt	1 x USB
Number keys	105
Layout	tysk
Resolution capacitive touchpad	40 piksler/mm
Lifetime	3 mill. koblinger
Dimensjoner	Gjenger: M5 Gjengelengde: 20 mm
Driftstemperaturområde	-40 °C...90 °C
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 65 (i front, lukket)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	1,44 kg
Bruttovekt	1,82 kg
Tolltariffnummer	84716060
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	SM Innbyggingstastatur 19"/4 HE, BHD: 482,6x177x30 mm, innbyggingsdybde: 23 mm, tysk, med integrerte berøringstastaturet

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring