

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.010 TFT-monitor

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.010 - TFT-monitor

Monteringsvarianter for flater og betjeningskapsling.

Funksjoner

| | |
|--------------------------|---|
| Art.nr | SM 6450.010 |
| Utførelse | uten berøringsskjerm |
| Produktbeskrivelse | Monteringsvarianter for flater og betjeningskapsling. |
| Fordeler | Høykvalitets industriutførelse Redusert montasjekostnad på grunn av integrerte frontrammer Ekstra lufting er ikke nødvendig Svært liten innbyggingsdybde (45 mm) |
| Materiale | Frontrammer: Aluminium |
| Overflate | Pulverlakkert |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Pakning Sekskantmuttere (for montering i flater) VGA-kabel Gjengebolt M5, for montering på baksiden Touch-varianter i tillegg med integrert tilkoblingskabel og CD-ROM-driver Med beskyttelsesglass. |
| Dimensjoner | Bredde: 430 mm Høyde: 343 mm |
| Grensesnitt | VGA (D-SUB HD 15-polet) DVI-D |
| Driftstemperaturområde | 0 °C...50 °C |
| Lagringstemperaturområde | -40 °C...85 °C |
| Lysstyrke display | 400 cd/m ² |
| Kontrastforhold | 700 : 1 |
| Diagonale | 15" |

Funksjoner

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Driftstid | 50 000 h |
| On Screen Display (OSD) | Betjeningsknapper på baksiden |
| Reading angle left/right | 80 ° |
| Oppløsning display | 1024 x 768 piksler |
| Merkeeffekt Pel | ved DC: 15 W |
| H-synk. (min./maks.) | 31,4 - 80 kHz |
| V-synk. (min./maks.) | 60 - 75 Hz |
| Antall farger | 16,7 |
| Oppløsning kontroller | VGA SVGA XGA |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 6,4 kg |
| Bruttovekt | 6,52 kg |
| Tolltariffnummer | 85286200 |
| ETIM 9 | EC001428 |
| ECLASS 8.0 | 19200201 |
| Produktbeskrivelse | SM TFT-monitor, 15" |

Godkjenninger

| | |
|--------------|-------------------|
| Forklaringer | Samsvarserklæring |
|--------------|-------------------|