

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.070 TFT-monitor

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.070 - TFT-monitor

Monteringsvarianter for flater og betjeningskapsling.

Funksjoner

Art.nr	SM 6450.070
Utførelse	Touch, motstandsdyktig, USB
Produktbeskrivelse	Monteringsvarianter for flater og betjeningskapsling.
Fordeler	Høykvalitets industriutførelse Redusert montasjekostnad på grunn av integrerte frontrammer Ekstra lufting er ikke nødvendig Svært liten innbyggingsdybde (45 mm)
Materiale	Frontrammer: Aluminium
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Pakning Sekskantmuttere (for montering i flater) VGA-kabel Gjengebolt M5, for montering på baksiden Touch-varianter i tillegg med integrert tilkoblingskabel og CD-ROM-driver
Dimensjoner	Bredde: 430 mm Høyde: 343 mm
Grensesnitt	VGA (D-SUB HD 15-polet) DVI-D
Driftstemperaturområde	0 °C...50 °C
Lagringstemperaturområde	-40 °C...85 °C
Lysstyrke display	400 cd/m ²
Kontrastforhold	700 : 1
Diagonale	15"
Driftstid	50 000 h

Funksjoner

On Screen Display (OSD)	Betjeningsknapper på baksiden
Reading angle left/right	80 °
Oppløsning display	1024 x 768 piksler
Henvisning til best.nr.	Med VGA + DVI
Merkeeffekt Pel	ved DC: 15 W
H-synk. (min./maks.)	31,4 - 80 kHz
V-synk. (min./maks.)	60 - 75 Hz
Antall farger	16,2
Oppløsning kontroller	VGA SVGA XGA
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2 kg
Bruttovekt	2,1 kg
Tolltariffnummer	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Produktbeskrivelse	SM TFT-monitor, 15", VGA, DVI-D

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------