

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6536.010

Betjeningsdørkapslinger

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6536.010 - Betjeningsdørkapslinger Rustfritt stål

Betjeningsdørkapslinger i rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) med håndtakslister i næringsmiddeltilpasset plast. Kan kombineres med bærearmsystem CP40, rustfritt stål.



Funksjoner

Art.nr	CP 6536.010
Utførelse	Med bærearmtilkobling CP 40, rustfritt stål
Materiale	Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Håndtakslister: næringsmiddeltilpasset kunststoff, gjennomfarget blå
Overflate	Børstet, ruhet 400
General colour	Rustfritt stål
Farge	Håndtakslister: lik RAL 5002
Leveringsomfang	Helt tett kapsling Utsparing og forsterkning for bærearmsystem CP 40, rustfritt stål Lås med ledeplate Dør med tetningsramme og håndtakslister i sidene Lås: 3 mm splittlås
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 300 mm Dybde: 150 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 12

Funksjoner

Henvisning	Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen. 3 mm splittlåsinnsetts, kan bytte med låsinnsatser 41 mm, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse C
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Henvisning til best.nr.	egnet montasjeplate 5050.430 med forsendelsespose 5050.507
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	7,125 kg
Bruttovekt	7,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	34,96
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivelse	CP Betjeningsdørkapslinger med dør, BHD: 400x300x150 mm, rustfritt stål1.4301

Godkjenninger

Godkjenninger	UL
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK PCF-declaration