

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6538.010

Betjeningsdørkapslinger

Stat: 10.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6538.010 - Betjeningsdørkapslinger Rustfritt stål

Betjeningsdørkapslinger i rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) med håndtakslister i næringsmiddeltilpasset plast. Kan kombineres med bærearmsystem CP40, rustfritt stål.



Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Art.nr | CP 6538.010 |
| Utførelse | Med bærearmløsløst CP 40, rustfritt stål |
| Materiale | Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Håndtakslister: næringsmiddeltilpasset kunststoff, gjennomfarget blå |
| Overflate | Børstet, ruhet 400 |
| General colour | Rustfritt stål |
| Farge | Håndtakslister: lik RAL 5002 |
| Leveringsomfang | Helt tett kapsling Utsparring og forsterkning for bærearmsystem CP 40, rustfritt stål Lås med ledeplate Dør med tetningsramme og håndtakslister i sidene Lås: 3 mm splittlås |
| Dimensjoner | Bredde: 400 mm Høyde: 400 mm Dybde: 150 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |

Funksjoner

| | |
|-------------------------|---|
| Henvisning | Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen. 3 mm splittlåsinnsetts, kan bytte med låsinnsatser 41 mm, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse C |
| Grunnmateriale | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Henvisning til best.nr. | egnet montasjeplate 5050.453 med forsendelsespose 5050.507 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 8,84 kg |
| Bruttovekt | 8,85 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 43,29 |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Produktbeskrivelse | CP Betjeningsdørkapslinger med dør, BHD: 400x400x150 mm, rustfritt stål1.4301 |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--|
| Godkjenninger | UL |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK PCF-declaration |