

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6660.050

Bæreprofil CP 40, rustfritt stål

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6660.050 - Bæreprofil CP 40, rustfritt stål Tett

Montering på sammenkoblingselementene med 2 klemmeskruer.

Funksjoner

Art.nr	CP 6660.050
Produktbeskrivelse	Montering på sammenkoblingselementene med 2 klemmeskruer.
Materiale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate	Børstet, ruhet 400
Leveringsomfang	bæreprofil
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 66 iht. DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 iht. DIN EN 60529, 2014-09
Diameter mm	48,3 mm
Lengde	500 mm
Materialtykkelse	3,6 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,755 kg
Bruttovekt	2,08 kg
Tolltariffnummer	73064020
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeskrivelse	CP Bæreprofil CP 40, tett, L: 500 mm, rustfritt stål, 1.4301

Godkjenninger

Forklaringer

Produsenterklæring