


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6680.000 Premium-panel

Stat: 15.12.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6680.000 - Premium-panel Rustfritt stål

Premium-panel i rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), tåler høytrykksvasking.



Funksjoner

Art.nr	CP 6680.000
Utførelse	med tastaturkapsling
Fordeler	Tåler høytrykksvasking: Pakning ligger mellom to flater, og komprimeres optimalt ved sammenskruing. Kan brukes i rene rom: Feste for strenge krav i næringsmiddelindustrien. Med innvendige kunststoffpropper eller utvendige sekskantskruer.
Tekniske data	Tastaturkapsling passer for innbyggingspanel BxH: 19" (482,6 mm) x 177 mm (4 HE)
Materiale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate	Børstet, ruhet 400
Dimensjoner	Bredde: 530 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 66 IP X9
Passer til bærearmtilkobling	oppe
Cleanroom class	Luftrenhetsklasse 1 iht. DIN EN ISO 14 644-1
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Henvisning til best.nr.	Leveringstid på forespørsel

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	16.62
Bruttovekt	17.5
Tolltariffnummer	94039910
EAN	4028177305663
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505