

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6681.000 Premium-panel

Stat: 18.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6681.000 - Premium-panel Rustfritt stål

Premium-panel i rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), tåler høytrykksvasking.



Funksjoner

Art.nr	CP 6681.000
Utførelse	Med bæreamtilkobling CP 40, rustfritt stål
Fordeler	Tåler høytrykksvasking: Pakning ligger mellom to flater, og komprimeres optimalt ved sammenskruing. Kan brukes i rene rom: Feste for strenge krav i næringsmiddelindustrien. Med innvendige kunststoffpropper eller utvendige sekskantskruer.
Materiale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate	Børstet, ruhet 400
Dimensjoner	Bredde: 530 mm Høyde: 360 mm Dybde: 120 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 66 IP X9
Passer til bæreamtilkobling	oppe hhv. nede (ved å dreie kapslingen)
Cleanroom class	Luftrenhetsklasse 1 iht. DIN EN ISO 14 644-1
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	8,835 kg
Bruttovekt	9,3 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivelse	CP Premium-Panel IP 69K, BHD: 530x360x120 mm, rustfritt stål 1.4301, for panelbrødde BH 482.6x310 mm, innbyggingsdybde 115 mm

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK PCF-declaration
--------------	--