


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6703.600 Pultunderdeler

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6703.600 - Pultunderdeler

TP TopPult underdeler, fire bredder og to forskjellige dybder som grunnlag for hver TopPult-løsning. AX låsskjoldet sørger for enhetlig utseende, de todelte bunnplatene sørger for enkel kabelføring.

Funksjoner

Art.nr	TP 6703.600
Materiale	Skap: Stålplate 1,5 mm Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate
Overflate	Skap, deksel og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling oppe åpen Dør hhv. dobbeltdør med låsestang (ved dybde 400 mm foran, ved dybde 500 mm foran og bak) Montasjeplate Bunnplater
Mål montasjeplate (B x H)	1.499 mm x 625 mm
Antall dører	2
Dimensjoner	Bredde: 1.600 mm Høyde: 675 mm Dybde: 400 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Henvisning	Glideelement VX 5051.172 kan brukes som monteringshjelp for sokkelsystem VX, ny versjon
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	75 kg
Bruttovekt	80 kg

Funksjoner

Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivelse	TP TopConsole system, pedestal, WHD: 1600x675x400 mm, Sheet steel

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
