

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6704.600 Pultunderdeler

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6704.600 - Pultunderdeler

TP TopPult underdeler, fire bredder og to forskjellige dybder som grunnlag for hver TopPult-løsning. AX låsskjoldet sørger for enhetlig utseende, de todelte bunnplatene sørger for enkel kabelføring.

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Art.nr | TP 6704.600 |
| Materiale | Skap: Stålplate 1,5 mm Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate |
| Overflate | Skap, deksel og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kapsling oppe åpen Dør hhv. dobbeltdør med låsestang (ved dybde 400 mm foran, ved dybde 500 mm foran og bak) Montasjeplate Bunnplater |
| Mål montasjeplate (B x H) | 499 mm x 571 mm |
| Antall dører | 1 |
| Dimensjoner | Bredde: 600 mm Høyde: 675 mm Dybde: 500 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Henvisning | Montasjeplate, dybde variabel i 25 mm hullraster |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 42,6 kg |
| Bruttovekt | 45 kg |

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Produktbeskrivelse | TP TopConsole system, pedestal, WHD: 600x675x500 mm, Sheet steel |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |
