



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6713.000

## CX pult mellomdel

Stat: 11.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6713.000 - CX pult mellomdel

Fire bredder utgjør broen for en to- eller tredelt oppbygging av CX pult-systemet.



## Funksjoner

Art.nr	CX 6713.000
Utførelse	Mellomdel
Materiale	Skap: Stålplate 1,5 mm Pultdeksel: Stålplate 2,0 mm, heldekkende PU-skumtetting
Overflate	Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skap Deksel bakhengslet, 2 oppstillinger med automatisk låsing. Opplåsing venstre automatisk, høyre manuell Åpning til kabelgjennomføringen i skapbunnen Lås: 3 mm splittlås Skap Deksel hengslet i nedre kant, inkl. deksselfeste Bunn åpen for individuell kabelinnføring
Dimensjoner	Bredde: 1.600 mm Dybde: 745 mm
Høyde foran	130 mm
Høyde bak	200 mm
IK-kode	IK10

# Funksjoner

Henvisning	En avslutningsplate er nødvendig for å lukke pultmellomdelen. Ved montering av et 2-delt pult kreves det en pultunderdel og en avslutningsplate for pultens midtre del. Til en tredelt pult trenger man en pultunderdel og en pultoverdel
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Grunnmateriale	Stålplate
Dimensjoner	Bredde: 1.600 mm
Antall låser	3
Utførelse lås	Eksklusivlås
Låsinnsets	3 mm splittlås
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 3 Låsinnsets: 3 mm splittlås
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	46 kg
Bruttovekt	47 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivelse	CX Pult-system, pultmellomdel, B: 1600 mm

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring