

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6730.330

Delmontasjeplater, kan hektes inn

Stat: 12.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6730.330 - Delmontasjeplater, kan hektes inn for TP, TS, VX SE

For montering i pult over- og mellomdel på systemskinner for innvendig oppbygging

Funksjoner

Art.nr	TP 6730.330
Produktbeskrivelse	For enkelt montering på festeskruer som må monteres på forhånd.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter	Pultover- og mellomdel på systemskinner for innvendig oppbygging Pultunderdel sideveis på systemchassisen eller montasjestagene som er montert i dybden Andre apparatskap på skinner med utsparinger i 25 mm raster
Henvisning	Rekkemontering med fastskruing på siden er mulig Maks. montasjebredde for delmontasjeplater = pultbredde minus 100 mm Ved TP er i tillegg skinnen for innvendig utbygging TP nødvendig
Dimensjoner	Bredde: 500 mm Høyde: 437 mm
Passer for kapslingstype	TP TS VX SE CX
Passer for	Kapslingstype: TP TS VX SE CX
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,6 kg
Bruttovekt	4,78 kg

Funksjoner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	18,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivelse	TP delmontasjeplater, kan hektes inn, for TS, SE, TP, CX, BH: 500x437 mm