

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6740.500 Styrepulter TP

Stat: 13.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6740.500 - Styrepulter TP

Styrepulter TP, monteringsklar enhet med høy kapslingsgrad IP 55 i fire forskjellige bredder. Lokkholder gir verktøyfri montering av dekslet. Kompatibel med TS 8 systemtilbehør, som f.eks. sokkel og kabelinnføringsnipler.

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Art.nr | TP 6740.500 |
| Materiale | Skap: Stålplate 1,5 mm Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm |
| Overflate | Skap, deksel og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Skap, lukket bak og på sidene Dør hhv. dobbeldør foran, med låsestang Montasjeplate Deksel bakhengslet, 2 oppstillinger med automatisk låsing. Opplåsing venstre automatisk, høyre manuell Bunn åpen for individuell kabelinnføring |
| Dimensjoner | Bredde: 1.000 mm Høyde: 973 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 930 mm x 900 mm |
| Dybde oppe | 500 mm |
| Bunndybde | 400 mm |
| Antall dører | 2 |
| IK-kode | IK08 |
| Henvisning til best.nr. | På varianter med 2 dører er bunnåpningen todelt, man trenger 2 pk. med bunnplater. |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Dimensjoner | Bredde: 1.000 mm Høyde: 973 mm Dybde oppe: 500 mm Bunndybde: 400 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 73,15 kg |
| Bruttovekt | 77 kg |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Produktbeskrivelse | TP ståpult, BHT1: 1000x960x400/T2: 500 mm, stålplate |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |