

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6740.600 Styrepulter TP

Stat: 08.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6740.600 - Styrepulter TP

Styrepult i én del for betjening og overvåking, med stor montasjeplate og høy kapslingsgrad IP 55 i fire forskjellige bredder. AX låsskjoldet sørger for enhetlig utseende, de todelte bunnplatene sørger for enkel kabelføring.

## Funksjoner

Art.nr	TP 6740.600
Materiale	Skap: Stålplate 1,5 mm Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Skap, deksel og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skap, lukket bak og på sidene Dør hhv. dobbeldør foran, med låsestang Montasjeplate Deksel bakhengslet, 2 oppstillinger med automatisk låsing. Opplåsing venstre automatisk, høyre manuell Bunnplater
Dimensjoner	Bredde: 1.000 mm Høyde: 975 mm Dybde: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)	930 mm x 900 mm
Dybde oppe	500 mm
Bunndybde	400 mm
Antall dører	2
IK-kode	IK08
Henvisning	Glideelement VX 5051.172 kan brukes som monteringshjelp for sokkelsystem VX, ny versjon
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55

# Funksjoner

Protection category NEMA	NEMA 12
Grunnmateriale	Stålplate
Dimensjoner	Bredde: 1.000 mm Høyde: 975 mm Dybde oppe: 500 mm Bunndybde: 400 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	73 kg
Bruttovekt	75 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivelse	TP styrepult, BxHxD1/D2: 1000x975x400/500 mm, stålplate

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK