

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6740.600 Styrepulter TP

Stat: 09.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6740.600 - Styrepulter TP

Styrepult i én del for betjening og overvåking, med stor montasjeplate og høy kapslingsgrad IP 55 i fire forskjellige bredder. AX låsskjoldet sørger for enhetlig utseende, de todelte bunnplatene sørger for enkel kabelføring.

Funksjoner

Art.nr	TP 6740.600
Materiale	Skap: Stålplate 1,5 mm Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Skap, deksel og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skap, lukket bak og på sidene Dør hhv. dobbeldør foran, med låsestang Montasjeplate Deksel bakhengslet, 2 oppstillinger med automatisk låsing. Opplåsing venstre automatisk, høyre manuell Bunnplater
Dimensjoner	Bredde: 1.000 mm Høyde: 975 mm Dybde: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)	930 mm x 900 mm
Dybde oppe	500 mm
Bunndybde	400 mm
Antall dører	2
IK-kode	IK08
Henvisning	Glideelement VX 5051.172 kan brukes som monteringshjelp for sokkelsystem VX, ny versjon
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55

Funksjoner

Protection category NEMA	NEMA 12
Grunnmateriale	Stålplate
Dimensjoner	Bredde: 1.000 mm Høyde: 975 mm Dybde oppe: 500 mm Bunndybde: 400 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	73 kg
Bruttovekt	75 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivelse	TP styrepult, BxHxD1/D2: 1000x975x400/500 mm, stålplate

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK