

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6742.500 Styrepulter TP

Stat: 15.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6742.500 - Styrepulter TP

Styrepulter TP, monteringsklar enhet med høy kapslingsgrad IP 55 i fire forskjellige bredder. Lokkholder gir verktøyfri montering av dekslet. Kompatibel med TS 8 systemtilbehør, som f.eks. sokkel og kabelinnføringsnipler.

## Funksjoner

Art.nr	TP 6742.500
Materiale	Skap: Stålplate 1,5 mm Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Skap, deksel og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skap, lukket bak og på sidene Dør hhv. dobbeldør foran, med låsestang Montasjeplate Deksel bakhengslet, 2 oppstillinger med automatisk låsing. Opplåsing venstre automatisk, høyre manuell Bunn åpen for individuell kabelinnføring
Dimensjoner	Bredde: 1.200 mm Høyde: 973 mm
Mål montasjeplate (B x H)	1.130 mm x 900 mm
Dybde oppe	500 mm
Bunndybde	400 mm
Antall dører	2
IK-kode	IK08
Henvisning til best.nr.	På varianter med 2 dører er bunnåpningen todelt, man trenger 2 pk. med bunnplater.
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12

# Funksjoner

Grunnmateriale	Stålplate
Dimensjoner	Bredde: 1.200 mm Høyde: 973 mm Dybde oppe: 500 mm Bunndybde: 400 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	85,5 kg
Bruttovekt	90 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivelse	TP ståpult, BHT1: 1200x960x400/T2: 500 mm, stålplate

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring