

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6746.000

Styrepult CX

Stat: 09.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6746.000 - Styrepult CX

Styrepult i én del for betjening og overvåking, med stor montasjeplate og høy kapslingsgrad IP 55 i fire forskjellige bredder.



Funksjoner

Art.nr	CX 6746.000
Utførelse	Styrepulter
Materiale	Skap: Stålplate 1,5 mm Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate, 2,5 mm
Overflate	Skap, deksel og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skap, lukket bak og på sidene Dør hhv. dobbeldør foran, med 3-punkts låsesystem Montasjeplate Deksel med eksklusivlåser, bakhengslet, 2 oppstillinger med automatisk låsing. Opplåsing venstre automatisk, høyre manuell. Bunnplate Lås: 3 mm splittlås
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 970 mm Dybde: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)	520 mm x 900 mm
Dybde oppe	495 mm
Bunndybde	400 mm

Funksjoner

Antall dører	1
IK-kode	IK10
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Grunnmateriale	Stålplate
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 970 mm Dybde oppe: 495 mm Bunndybde: 400 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	45 kg
Bruttovekt	48,875 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivelse	CX styrepult, B×H×D: 600×970×400 mm, stålplate

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring