

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.000

Industrielle arbeidsstasjoner

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.000 - Industrielle arbeidsstasjoner

Underkapslinger basert på TS 8 for industrielle arbeidsstasjoner.

Funksjoner

Art.nr	IW 6900.000
Utførelse	Designdør, bakvegg skrudd fast innenfra
Materiale	Kapsling, designdør, bakvegg: Stålplate
Overflate	Kapsling: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	Skap: RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med sidevegger fastskrudd på innsiden, bunnplate med flensplate og nivåføtter Designdør, bakvegg skrudd fast innenfra
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 900 mm Dybde: 600 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	53,253 kg
Bruttovekt	54,9 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	IW Industrielle arbeidsstasjoner, kapsling, BHD: 600x900x600 mm, med designdør, bakdør

Godkjenninger

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring