

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.400

Industrielle arbeidsstasjoner

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.400 - Industrielle arbeidsstasjoner

Underkapslinger basert på TS 8 for industrielle arbeidsstasjoner.

Funksjoner

Art.nr	IW 6900.400
Utførelse	Forberedt for skuff, designtür, bakdør
Materiale	Kapsling, skuffbrønn, designdør, bakdør: Stålplate
Overflate	Kapsling: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	Skap: RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med sidevegger fastskrudd på innsiden, bunnplate med flensplate og nivåfötter Forberedt for skuff, designtür, bakdør
Depth with drawer section	890 mm
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 900 mm Dybde: 600 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	70,81 kg
Bruttovekt	73 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	IW Industrielle arbeidsstasjoner, kapsling, BHD: 600x900x600 mm, med skuff, designdør, bakdør

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring