

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.710

Industrielle arbeidsstasjoner

Stat: 27.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.710 - Industrielle arbeidsstasjoner

Underkapslinger basert på VX SE for industrielle arbeidsstasjoner.



Funksjoner

Art.nr	IW 6900.710
Utførelse	Designdør, bakdør
Materiale	Kapsling, designdør, bakdør: Stålplate
Overflate	Kapsling: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	Dekorpaneler: RAL 7015
Leveringsomfang	Kapsling lukket i siden Bunnplater, tredelte Nivåføtter Designdør, bakdør
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 900 mm Dybde: 600 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	46,8 kg
Bruttovekt	48,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	185,9 kg CO2 eq (Cat B)

Funksjoner

Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	IW Industrial Workstation, kapsling, B×H×D: 600x900x600 mm, med designdør foran, bakdør

Godkjenninger

Sertifikater	Overflate
Forklaringer	Samsvarserklæring