

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.730

Industrielle arbeidsstasjoner

Stat: 06.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.730 - Industrielle arbeidsstasjoner

Underkapslinger basert på VX SE for industrielle arbeidsstasjoner.



Funksjoner

Art.nr	IW 6900.730
Utførelse	Forberedt for skuff for tastatur og mus, designdør, bakdør
Materiale	Kapsling, for skuff for tastatur og mus, designdør, bakdør: Stålplate
Overflate	Kapsling: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	Dekorpaneler: RAL 7015
Leveringsomfang	Kapsling lukket i siden Bunnplater, tredelte Nivåføtter Forberedt for skuff for tastatur og mus, designdør, bakdør
Depth with drawer section	890 mm
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 900 mm Dybde: 600 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	64 kg
Bruttovekt	66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	251,5 kg CO2 eq (Cat B)

Funksjoner

Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	IW Industrial Workstation, kapsling, B×H×D: 600x900x600 mm, med tastaturskuff for tastatur, og mus, designdør foran, bakdør

Godkjenninger

Sertifikater	Overflate
Forklaringer	Samsvarserklæring