

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.670

Bøyelig kapslingsfeste, påbygging

Stat: 18.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.670 - Bøyeleg kapslingsfeste, påbygging

For montering på IW arbeidsplater eller andre flater.



Funksjoner

Art.nr	IW 6902.670
Produktbeskrivelse	Med kabeltunnel for beskyttet kabelgjennomføring.
Anvendelsesområder	For montering på: IW arbeidsplate, klargjort, flater, kapslingsfeste/-kobling CP-L kantet 120 x 65 mm, feste/kapslingskobling CP 40 (kan også brukes som helningsadapter +100°/-60° for CP 40) Passer til kapslinger inntil 20 kg med bæreamtilkobling: CP 40, CP-L kantet 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA Standard 75
Materiale	Stålplate Belg: Plast
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 7024
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Tilt angle note	+100°/-60°, kan justeres vha. klemhendel i 7,2°-rasteren, og kan begrenses til +100°/-15° vha. vedlagte stillskrue.
Tilt angle pitch pattern	7,2 °
OUT_TILT_ANGLE	-60 - 100 °
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,72 kg
Bruttovekt	0,928 kg
Tolltariffnummer	73182900

Funksjoner

ECLASS 8.0

27189263