


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.700 Skuff-kar

Stat: 09.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.700 - Skuff-kar uttrekkbar

For skap med TS-rammekonstruksjon i serien IW, PC.

Funksjoner

Art.nr	IW 6902.700
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. 2 teleskopskinner
Monteringsmuligheter	For skap med TS-rammekonstruksjon i serien IW, PC.
Belastning	40 kg flatelast, statisk
Dimensjoner	Bredde: 484,5 mm Høyde: 83 mm Dybde: 519 mm
Passer for	Kapslingstype: IW PC Bredde: = 600 mm Dybde: ≥ 600 mm ≤ 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	8,227 kg
Bruttovekt	8,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	IW Skuff-kar, uttrekkbar, for skap IW og PC