

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.960

Apparathyller, uttrekkbare

Stat: 09.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.960 - Apparathyller, uttrekkbare for TS, PC, IW

For direkte montering på den vertikale TS-skappprofilen, skapbredde.

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| Art.nr | IW 6902.960 |
| Produktbeskrivelse | For direkte montering på den vertikale TS skappprofilen. |
| Materiale | Stålplate |
| Farge | RAL 7015 |
| Leveringsomfang | Inkl. 2 teleskopskinner |
| Belastning | 30 kg flatelast, statisk |
| Henvisning | For skap uten montasjeplate |
| Henvisning til best.nr. | Kan også monteres i 800 mm dype skap basert på TS (bakre feste kan trekkes ut). |
| Oppstillingsflate | Bredde: 465 mm Dybde: 545 mm |
| Passer for | Kapslingstype: TS PC IW Bredde: = 600 mm Dybde: = 600 mm = 800 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 6,854 kg |
| Bruttovekt | 7,215 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 29,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |

Funksjoner

ECLASS 8.0

27189261

Produktbeskrivelse

IW utstyrsbunn, uttrekkbar, for TS, PC og IW, for skapdybde 600 mm