

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7000.410

Nettverksskap TE 7000

Stat: 21.05.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.410 - Nettverksskap TE 7000

TE 7000 IT skap, klargjort for individuell innvendig oppbygging.

Funksjoner

Bestillingsnr.	TE 7000.410
Fordeler	Ikke rammeverk Optimal tilgjengelighet Demonterbart og dermed enkelt å sette på plass
Materiale	Stålplate Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 4 mm
Overflate	Montasjerammer: dyppgrunnet Flate deler: pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Selvbærende 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel Dør med vindu foran, inkl. 130°-hengsel, håndtakskål og sikkerhetslås 3524 E Stålplatedør bak, inkl. 130°-hengsel, sikkerhetslås 3524 E Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E Bunnramme med maks. utsparing (for valgfri bestykning med modulplater) Takplate, inkl. børstelist for kabelinnføring og skjult utsparing for ekstra vifte. Nivåføtter, M10 (vedlagt) Avstandsbolter, 20 mm, for heving av takplate (vedlagt)
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 600 mm Dybde: 800 mm
Høydeenheter	11 HE
Nivåavstand (ved levering)	495 mm
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Vekt/VE	49,5 kg
EAN	4028177460546
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207