

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.625

Apparathyller, uttrekkbare

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.625 - Apparathyller, uttrekkbare for TE

Komplett sett som består av en ventilert apparathylle, teleskopskinner og monteringssett for direkte feste, dybdevariabelt feste er mulig, belastning: 50 kg.

Funksjoner

Art.nr	DK 7000.625
Produktbeskrivelse	For montasje mellom to 19"-montasjenivåer.
Fordeler	Dybdevariabel for tilpasning til 19"-nivåavstand i 25 mm raster Fullt uttrekk
Materiale	Bunn: Stålplate
Overflate	Bunn: lakkert Montasjesett/teleskopskinner: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Apparathyller, ventilert Teleskopskinner med montasjesett
Load capacity static	500 N
Flate	Bredde: 409 mm Dybde: 500 mm
Dimensjoner	Bredde: 482,6 mm Dybde: 500 mm
Nivå-avstand	395 - 645 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,577 kg
Bruttovekt	4,777 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Apparathyller, BxD: 482,6x500 mm, 50 kg, nivå-avstand: 495 mm, dybdevariabel, for 482.6 mm (19")-profil , RAL 7035