

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.000

CMC III prosesseringsenheter

Stat: 24.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.000 - CMC III prosesseringsenheter

Processing Unit / Compact er den sentrale enheten til overvåkingssystemet CMC III. Til de integrerte sensorene kan man koble inntil 32/4 eksterne sensorer / CAN-buss-tilkoblingsenheter. Enhetene kan kobles til datanettverket via Ethernet, konfigureres via Web/USB, alarmer kan sendes via en e-postserver og kobles til nettverksadministrasjonssystemet i en bedrift med SNMP.



Funksjoner

Art.nr	DK 7030.000
Produktbeskrivelse	Sentral enhet til overvåkingssystemet CMC III. I tillegg til de integrerte sensorene kan det kobles inntil 32/4 eksterne sensorer / CAN-bus tilkoblingsenheter.
Fordeler	Redundant energiforsyning gir høy tilgjengelighet. Kostnadsoptimering takket være optimal romutnyttelse og tilkoblingsteknikk. Høy fleksibilitet på grunn av modulært system. Permanent overvåking av de fysiske skapomgivelsene gir høy sikkerhet.
Anvendelsesområder	Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
Virkemåte	Sentral overvåkingsenhet for CMC III-systemet. Samler måledata og varsler nettverks-management-systemer eller datautstyr ved overskridelse av fritt innstillbare grenseverdier. Regulerer automatisk aktuatorer og styrer eksterne utganger
Utførelse	Piezo signalgiver for akustisk informasjon Tidsfunksjon med sanntidsur med NTP
Materiale	Plast
Overflate	Front: glatt Kapsling: Struktur

Funksjoner

Farge	Skap: RAL 7035 Front: RAL 9005
Leveringsomfang	Grunnsystem Temperaturføler inkl. tilkoblingskabel (vedlagt) Infrarød adgangssensor (integrert) Inkl. festemateriell for montering på flater
Infrarød adgangssensor	Ja
Integrert temperatursensor	Ja
Grensesnitt bus-system	2 x RJ45 CAN-bus
Alarmrelé-utgang	Klemme inntil 1,5 mm ² (maks. 24 V DC/1 A)
Grensesnitt	Mini USB 1 x USB SD minnekortspor (maks. 32 GB) 2 digitale innganger
Mobil nettside	For Android- og Windows-telefon
Nettverksgrensesnitt	Ethernet iht. IEEE 802.3 via 10/100BaseT full dupleks 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	Klemme Brytere PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Aksel-nettverks-kamera med VAPIX® versjon 3
Antall sensorer (maks.)	32
Henvisning	For økt nettverkssikkerhet kan ukrypterte protokoller deaktiveres
LED-indikering (bakside)	Nettverksstatus
LED-indikering (framside)	Status

Funksjoner

Protokoller	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP med SSL HTTP HTTPS med SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS -232
-------------	---

Dimensjoner	Bredde: 138 mm Høyde: 40 mm Dybde: 132 mm
-------------	---

Driftstemperaturområde	0 °C...45 °C
------------------------	--------------

Luftfuktighet (ikke kondenserende)	5...95 %
------------------------------------	----------

Pakkeenhet	1 stk.
------------	--------

Nettovekt	0,4 kg
-----------	--------

Bruttovekt	0,64 kg
------------	---------

Tolltariffnummer	85311095
------------------	----------

ETIM 9	EC002627
--------	----------

ETIM 8	EC002627
--------	----------

ECLASS 8.0	27189253
------------	----------

Funksjoner

Produktbeskrivelse

DK CMC III prosesseringsenheter, sentrale enheten til overvåkingssystemet CMC III, BHD: 138x40x132 mm, max. 32 sensorer

Godkjenninger

Godkjenninger

Cyber Security Certificate
TÜV-testet sikkerhet
UL + C-UL (listed)

Forklaringer

Produsenterklæring
Samsvarserklæring