

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.060 CMC III nettdel

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.060 - CMC III nettdel for PU, PU Compact, LED-lyslister, dørstyringsmodul

CMC III nettdel for bruk i forskjellige spenningsområder.



## Funksjoner

Art.nr	DK 7030.060
Produktbeskrivelse	Nettdelen er tilpasset spesielt til CMC III-designen, og kan plasseres i en montasjeeinheit. I tillegg til en spesiell plugg for CMC III prosesseringsenheten/-Compact er enda to klemmer som 24 V-utganger tilgjengelig.
Materiale	Plast
Overflate	Front: glatt Kapsling: Struktur
Farge	Front: RAL 9005 Skap: RAL 7035
Leveringsomfang	Tilkoblingskabel 24 V (DC) Inkl. festemateriell for montering på flater
Lengde tilkoblingskabel	600 mm
Input connection	Kontakt C14
Utgangsstrøm (maks.)	2,5 A

# Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 138 mm Høyde: 40 mm Dybde: 132 mm
Driftstemperaturområde	0 °C...40 °C
Utgangsspenning	Utgangsspenning: 24 V DC
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	5...95 %
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,65 kg
Bruttovekt	0,652 kg
Tolltariffnummer	85043121
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeskrivelse	DK CMC III Nettdel, for PU, PU Compact, styreenheter, CMC III CAN-bus enhet og CMC III nettdel, inngang: C14 100-230 V, 50/60 Hz, utgangsspenning: 24 V DC, 2 A

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring