

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.100 CMC III CAN-Bus Sensor

Stat: 08.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.100 - CMC III CAN-Bus Sensor

For tilkobling av en CMC-TC-sensor

Funksjoner

Art.nr	DK 7030.100
Utførelse	For tilkobling av 5 adgangssensorer (i rekke) hhv. en røykvarsler, bevegelsesmelder, spenningsvakt 48 V DC eller lekkasjesensor.
Produktbeskrivelse	CMC III CAN-bussensoren gjør det mulig å koble bestemte sensorer til CMC-TC-systemet på den aktuelle CMC III. På denne måten kan eldre utstyr utstyres med CMC III prosesseringsenheten/-Compact. I tillegg til de to CAN-bustilkoblingene har enheten en tilkobling til for en av CMC-TC-sensorene. Dermed fungerer enheten som grensesnitt mellom CMC-TC-sensor og gjeldende CMC III prosesseringsenhet, og tilpasser sensorens data til CAN-busprotokollen.
Fordeler	Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Tekniske data	2 x CAN-buss CMC III: RJ45 for CAN-busskabel LED-indikering (bakside) Optisk (LED) og akustisk (alarmlyd) statusindikering Tidsfunksjon med sanntidsur med NTP LDAP(S)/Radius/Active Directory tilkobling Integrert GbE-grensesnitt med nettserver for autonom drift uten ytterligere komponenter Via nettverksgrensesnittet til CMC III kan de aktuelle måleverdiene hentes fram med nettleser, SNMP eller OPC-UA samt foreta innstillinger
Anvendelsesområder	Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
Virkemåte	Innstillinger kan gjøres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten Statusindikering via integrert LED Via nettverksgrensesnittet til CMC III kan de aktuelle måleverdiene hentes fram med nettleser, SNMP eller OPC-UA samt foreta innstillinger Automatisk varsling på e-post, SMS eller SNMP-Trap ved overskridelse av en grenseverdi

Funksjoner

Materiale	Plast Front: glatt Kapsling: Struktur
Farge	Skap: RAL 7035 Front: RAL 9005
Leveringsomfang	Sensor Montasjeplate Inkl. festemateriell Festemateriell
Input connection	RJ 45 RJ12
Grensesnitt bus-system	2 x RJ45 CAN-bus
Grensesnitt	RJ12
Antall deltakere PU compact (maks.)	4
Antall deltakere PU (maks.)	16
Dimensjoner	Bredde: 110 mm Høyde: 30 mm Dybde: 40 mm
Driftstemperaturområde	0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	5...95 %
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,12 kg
Bruttovekt	0,18 kg
Tolltariffnummer	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeskrivelse	DK CMC III CAN-Bus sensor, For tilkobling av en CMC-TC-sensor, BHD: 110x30x40 mm, grensesnitt/tilkoblinger: RJ12, 2xRJ45 CAN-bus

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring
