


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.200 CMC III CAN-Bus Access

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.200 - CMC III CAN-Bus Access

For tilkobling av et håndtak og en leseenheter for overvåking av en dør

## Funksjoner

Art.nr	DK 7030.200
Utførelse	Med integrert infrarød adgangssensor. For tilkobling av ett håndtak og/eller CMC III leseenheter.
Produktbeskrivelse	Med CMC III CAN-Bus Access kan elektromagnetiske håndtak og lesesystemer kobles til CMC III-systemet eller IoT-grensesnittet. På en CMC III CAN-Bus Access kan et håndtak og alternativt et CMC III lesesystem tilkobles. CMC III CAN-Bus Access har en integrert infrarød sensor for statusovervåking av døren. Det elektromagnetiske håndtaket overvåkes og styres av CMC III. Med tilkoblingen av et lesesystem kan håndtakene frigjøres ved hjelp av tallkoder eller transponderkort. Med et lesesystem kan inntil 16 dørhåndtak administreres samtidig.
Fordeler	Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Anvendelsesområder	Overvåking og styring av elektromagnetiske håndtak på skap innen IT-, industri- og bygningsteknikk
Virkemåte	Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet Statusindikering via integrert LED Du kan se på de aktuelle måleverdiene med nettleseren, SNMP eller OPC-UA og du kan foreta innstillinger via nettverksgrensesnittet til CMC III eller IoT-grensesnittet Automatisk varsling på e-post, SMS eller SNMP-Trap ved overskridelse av en grenseverdi
Materiale	Plast Front: glatt Kapsling: Struktur
Farge	Skap: RAL 7035 Front: RAL 9005

# Funksjoner

Leveringsomfang	CMC III CAN-Bus Access Kort installasjons- og betjeningsveiledning Festemateriell for montering i skap Montasjeklips for bæreskinnefeste Festemateriell for flater Festemateriell Festemateriell for montering på skap
Grensesnitt bus-system	2 x RJ45 CAN-bus
Grensesnitt	RJ12 Flatplugg for CMC III leseenheter
Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)	16
Antall deltakere PU compact (maks.)	2
Antall deltakere PU (maks.)	16
Dimensjoner	Bredde: 110 mm Høyde: 30 mm Dybde: 40 mm
Driftstemperaturområde	0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	5...95 %
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,2 kg
Bruttovekt	0,212 kg
Tolltariffnummer	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeskrivelse	DK CMC III CAN-Bus access, BHD: 110x30x40 mm, 2 x RJ45 CAN-Bus, RJ12

# Godkjenninger

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring

---