

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.263 Dører for VX IT

Stat: 10.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.263 - Dører for VX IT for automatisk åpning av døren (ADO)

Dører med vindu og stålplatedører VX IT, med ventilasjonsklaff for automatisk åpning ved alarm



Funksjoner

Art.nr	VX 7030.263
Utførelse	Vinduer: Ettlags sikkerhetsglass, tonet Fjærdemper for å åpne luker Magneter for å feste klaffene Klaffer er åpnet i strømløs tilstand Dør med vindu: 2x ettlags sikkerhetsglass, tonet én del, med ventilasjonsklaffer Rammer: Aluminiumsprofil
Produktbeskrivelse	Med integrerte ventilasjonsklaffer for automatisk åpningsfunksjon i tilfelle alarm eller strømbrudd. Dør med vindu for automatisk åpning av døren erstatter standarddøren til VX IT.

Funksjoner

Fordeler	Fjernstyring CMC III-system er mulig Høy sikkerhet med bruk av ett-lags sikkerhetsglass, tonet Høy stabilitet på grunn av kombinasjon av ventilasjonsklaffer og dørramme Ventilasjonsklaffene stikker kun 200 mm inn i fluktveien Ingen tilpasning av låsesystemet er nødvendig Manuell åpning av dørene påvirker ikke ventilasjonsklaffene Automatisk åpning av ventilasjonsklaffene ved strømutfall
Tekniske data	Oppbygging av ventilasjonsklaffen utover: 200 mm (i åpen tilstand) Oppbygging av mekanikken innover: 52,5 mm Dørhengsel: høyre (for enkle dører kan man skifte fra høyre til venstre) Tilkoblingskabel fra dørhengsling: 2,5 m
Virkemåte	Styring via CMC III Door Control Modul (DCM) Integrerte vertikale ventilasjonsklaffer åpnes automatisk mekanisk i en nødssituasjon – ved svikt av kjølesystemet eller når et slukkeanlegg utløses Avhengig av romvolum og temperatur, blir luften i rommet brukt til nødkjøling eller slukkegassen kan strømme direkte inn i IT-skapene Front- og bakdørene til ADO-systemet må alltid brukes
Materiale	Rammer: Aluminiumsprofil Vinduer: Ettlags sikkerhetsglass, tonet
Leveringsomfang	Dør med vindu med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
ved DC	0,78 A
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 20 med lukkede ventilasjonsklaffer
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	40 kg
Bruttovekt	42 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002510
ECLASS 8.0	27180101

Funksjoner

Produktbeskrivelse

VX IT alu-dør med vindu ADO, BxH 800x2000, 2x ettlags sikkerhetsglass, uten folie