


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.740

Glideskinner, for tunge komponenter

Stat: 05.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.740 - Glideskinner, for tunge komponenter for TE

Med L-formede profils Skinner eller 19" (482,6 mm) montasjeramme og en lysåpning på 745 mm, rask og enkel montasje ved hjelp av innhengingsbraketter for det bakre nivået.



Funksjoner

Art.nr	DK 7063.740
Produktbeskrivelse	For L-formede profils Skinner med en formontert nivåavstand på 745 mm. Rask og enkel å montere takket være innhengingsbraketter for det bakre nivået.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Distance between mounting levels	745 mm
Load capacity static	1 000 N
Flate	Bredde: 50 mm Dybde: 734 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	2,71 kg
Bruttovekt	2,909 kg

Funksjoner

Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK slide rail, heavy-duty, 1000 N static, for L-shaped mounting angles or 482.6 mm (19") mounting frames and a clearance of 745 mm between levels