

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.752

Glideskinner, 1 HE, dybdevariabel

Stat: 08.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.752 - Glideskinner, 1 HE, dybdevariabel for VX IT, TE

For server- og nettverksskap med to 19" (482,6 mm) montasjenivåer, for feste av bøyde og L-formede profils Skinner, 19" (482,6 mm)-montasjeramme og på TE, uttrekkbar.



Funksjoner

Art.nr	DK 7063.752
Produktbeskrivelse	For direkte feste på 19"-profilen til montasjeprofilene. Glideskinnene trekkes ut til nødvendig lengde, og festes mellom det fremre og bakre montasjenivået på 19"-profilen.
Fordeler	Ingen HE-tap Med den tynne flaten som bare er ca. 0,8 mm tykk unngår man som regel en overskridelse av HE-rasteren, så lenge komponentene ikke overskrider en maks. høyde på 43,5 mm. På denne måten kan også flere apparater plasseres over hverandre uten forskyvning.
Anvendelsesområder	For montering på det fremre festnivået
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter	For feste mellom fremre og bakre 19"-montasjenivå
Belastning	20 kg statisk last
Henvisning	Effektiv flate per side 30 mm
Flate	Bredde: 30 mm
Nivå-avstand	550 - 750 mm

Funksjoner

Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	2,558 kg
Bruttovekt	2,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	DK Glideskinner, bredde 30 mm, 1 HE, dybdevariabel, 20 kg, statisk last, nivå-avstand: 550-750 mm, for TS IT, TE