

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.883

Glideskinner, 1 HE, dybdevariabel

Stat: 13.12.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.883 - Glideskinner, 1 HE, dybdevariabel for server- og nettverksskap med to 19" (482,6 mm) montasjenivåer og TE, L-formede profilskinner

For TE, 19"-montasjeramme, L-formede profilskinner, uttrekkbare.

Funksjoner

Art.nr	DK 7063.883
Produktbeskrivelse	Glideskinnene trekkes ut til nødvendig lengde, og festes mellom det fremre og bakre montasjenivået. Hektes på baksiden og fastskruing på framsiden sørger for enkel énmanns-montering. Komponentene som skal integreres blir liggende innskjøvet på glideskinnen, og festes alternativt ved hjelp av festehullene på montasjenivået.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Henvisning	Den spesielt smale konstruksjonen av glideskinnen gjør at den kan brukes i de fleste integreringstilfellene til 19" (482,6 mm) komponenter. På grunn av festet på det standardiserte montasjenivået er den produsentuavhengig. Glideskinnen reduserer litt innbyggingsrommet nedenfor glideskinnen, slik at høydeenheten som ligger under bare kan brukes i begrenset grad.
Belastning (statisk)	80 kg
Flate	Bredde: 50 mm
Lengde	590: 930 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettvekt	3.25
Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177517783
ECLASS 8.0	27189261