

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7066.700 Teleskopskinner

Stat: 17.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7066.700 - Teleskopskinner for apparathyller for montering på VX skaprammer og for ettermontering av eksisterende VX og TS-anvendelser

For senere montering av fast monterte apparathyller for fullt uttrekk ved å bytte ut de eksisterende montasjeboltene eller montasjeskinnene (utførelse med tunge komponenter) med teleskopskinnene.

Funksjoner

Art.nr	DK 7066.700
Produktbeskrivelse	Fastmonterte apparathyller kan også i ettertid endres til hyller med fullt uttrekk. Til dette må de tilgjengelige montasjeboltene eller montasjeskinnene (utførelse med tunge komponenter) byttes ut med teleskopskinner.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Suitable for component shelf depth	700 mm
Belastning	100 kg
Henvisning	Kan monteres og låses i skapdybden i 25 mm raster.
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	4,13 kg
Bruttovekt	4,33 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Funksjoner

Produktbeskrivelse

DK Teleskopskinner for apparathyller, 100 kg, for D: 700 mm