

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7100.110 OCP ORV3 Rack

Stat: 07.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7100.110 - OCP ORV3 Rack

Åpent. Effektiv. Skalerbart. Din IT-infrastruktur med OCP ORV3 uten samleskinne fra Rittal. Open Compute Project (OCP) samler ledende bedrifter med mål om å gjøre åpne IT-infrastrukturer mer effektive, skalerbare og bærekraftige. Rittal støtter denne visjonen med OCP-kompatible Open Rack Version 3 (ORV3) – nå også uten integrert samleskinne.



## Funksjoner

Art.nr	IT 7100.110
Utførelse	Åpent rammeverk Uten samleskinne
Produktbeskrivelse	Det innovative racksystemet muliggjør individuell strømforsyning og gir maksimal fleksibilitet ved planlegging av infrastruktur. Velg en passende samleskinne – fra 18 kW til 80 kW – og konfigurer systemet etter eget behov.
Fordeler	Modulært system for individuell utvidelsesmulighet Fleksibelt valg av samleskinne som passer til Rack Power Density Kan ettermonteres uten å skifte ut hele systemet Modulær oppbygging for AI- og HPC-bruksområder Hotplug-kompatible komponenter i racket gjør vedlikeholdet enkelt Kan utvides med egnet Direct Liquid Cooling-løsning Rask integrering med integrerte rullemoduler, luftbaffel og nivelleringsføtter IT- og Power-skinner, 19"-adapter samt dører og sidevegger er tilgjengelige som tilbehør
Materiale	Stålplate
Overflate	Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
Farge	RAL 9005

# Funksjoner

Leveringsomfang	OCP ORV3 Rack 2 stabiliseringsstag, forhåndsmontert Forhåndsinstallerte tunglasttrinser Nivelleringsføtter, forhåndsmontert Pakning
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 2.286 mm Dybde: 1.068 mm
Høydeenheter	44 OU
Belastning	14 000 N
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	OCP ORV3 rack uten samleskinne, 44 OU, B×H×D: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005