

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.110 OCP ORV3 Rack

Stat: 23.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.110 - OCP ORV3 Rack

Åpent. Effektiv. Skalerbart. Din IT-infrastruktur med OCP ORV3 uten samleskinne fra Rittal. Open Compute Project (OCP) samler ledende bedrifter med mål om å gjøre åpne IT-infrastrukturer mer effektive, skalerbare og bærekraftige. Rittal støtter denne visjonen med OCP-kompatible Open Rack Version 3 (ORV3) – nå også uten integrert samleskinne.



Funksjoner

Art.nr	IT 7100.110
Utførelse	Åpent rammeverk Uten samleskinne
Produktbeskrivelse	Det innovative racksystemet muliggjør individuell strømforsyning og gir maksimal fleksibilitet ved planlegging av infrastruktur. Velg en passende samleskinne – fra 18 kW til 80 kW – og konfigurer systemet etter eget behov.
Fordeler	Modulært system for individuell utvidelsesmulighet Fleksibelt valg av samleskinne som passer til Rack Power Density Kan ettermonteres uten å skifte ut hele systemet Modulær oppbygging for AI- og HPC-bruksområder Hotplug-kompatible komponenter i racket gjør vedlikeholdet enkelt Kan utvides med egnet Direct Liquid Cooling-løsning Rask integrering med integrerte rullemoduler, luftbaffel og nivelleringsføtter IT- og Power-skinner, 19"-adapter samt dører og sidevegger er tilgjengelige som tilbehør
Materiale	Stålplate
Overflate	Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
Farge	RAL 9005

Funksjoner

Leveringsomfang	OCP ORV3 Rack 2 stabiliseringsstag, forhåndsmontert Forhåndsinstallerte tunglasttrinser Nivelleringsføtter, forhåndsmontert Pakning
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 2.286 mm Dybde: 1.068 mm
Høydeenheter	44 OU
Belastning	14 000 N
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	OCP ORV3 rack uten samleskinne, 44 OU, B×H×D: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005