

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.224 Kabelsprosser, 19"-feste

Stat: 01.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.224 - Kabelsprosser, 19"-feste

For strukturert føring av hele kabelstrenger, 19"-feste, sammenkoblingskam.



Funksjoner

Art.nr	DK 7111.224
Produktbeskrivelse	For strukturert føring av hele kabelstrenger, kan kabelsrossene festes på forskjellige steder i skapet.
Anvendelsesområder	For horisontal kabelføring innenfor fordelernivået. Gjennom det åpne festehullet kan det alltid skyves på 19"-profil av montasjenivået og festes med de eksisterende festeskruene til montasjekomponentene.
Materiale	Bærerelement: Stålplate Kabelføringssprosser, sammenkoblingskammer: Plast UL 94-V0
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Kabelsprosser Sammenkoblingskammer
Number connection combs	2
Henvisning	Størrelse på enkeltkamrene (HxD) ca. 34 x 100 mm
Høydeenheter	4 HE
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,6 kg
Bruttovekt	0,727 kg

Funksjoner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	DK Kabelsprosser, 482.6 mm (19")-feste, 4 HE