

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7119.140**

**Apparathylle 1 HE, fast montering**

Stat: 07.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7119.140 - Apparathyll 1 HE, fast montering 19" (482,6 mm)-profil

19" (482,6 mm)/535 mm (metrisk), avlastningsplasser for små aktive komponenter som f.eks. modemer eller mini-huber i 19" eller metriske nivåer, belastning: 10 kg.



## Funksjoner

Art.nr	DK 7119.140
Utførelse	Utførelse 19"
Produktbeskrivelse	Den ideelle avlastningsplassen for små aktive komponenter som f.eks. modemer eller mini-huber.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Belastning	10 kg flatelast, statisk
Henvisning	Kombinasjon med teleskopskinner er ikke mulig. Fri utbyggingshøyde innenfor U ca. 35 mm
Dimensjoner	Bredde: 482,6 mm Dybde: 140 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,781 kg
Bruttovekt	0,881 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)

# Funksjoner

Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Apparathyller, BHD: 482,6x1 HEx140 mm, 10 kg, statisk, nivå-avstand:, fast montering, for 482.6 mm (19")-profil, RAL 7035