


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7143.035

Apparathylle, 19"-utbygging

Stat: 09.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7143.035 - Apparathylle, 19"-utbygging Skap med L-profilskinner foran og bak

Tilbyr flere innhektingspunkter slik at nivåavstanden for 19"-nivåene er variabel, etterutrustning til uttrekk med teleskopskinner er mulig, belastning: 50 kg.

Funksjoner

Art.nr	DK 7143.035
Produktbeskrivelse	Apparathyllene har, avhengig av dybden, flere innhektingspunkter, slik at nivåavstanden for 19"-nivåene er variabel innenfor bestemte grenser. Alle apparathyller som er montert på denne måten kan endres til fullt uttrekk. Til dette fastskrus teleskopskinnene i stedet for avstandsboltene.
Anvendelsesområder	For montasje på to 19"-montasjenivåer For ettermontering av beholdningsartikler TS
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Distance between mounting levels	298 mm
Belastning	50 kg flatebelastning
Henvisning	For TS: Hvis L-formede profilskinner settes inn i nettverksskap basert på TS, er adapteren 7827.300 nødvendig For TS 19"-profil: Med montasjesettet, dybdevariabel 7063.850 er fleksibel montasje mellom to L-formede profilskinner direkte på 19"-profilen mulig
Dimensjoner	Bredde: 409 mm Dybde: 300 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	1.74
Bruttvekt	1.94
Tolltariffnummer	94039910

Funksjoner

EAN	4028177165687
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261