

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7144.035**

**Apparathyll, 19"-utbygging**

Stat: 09.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7144.035 - Apparathyll, 19"-utbygging Skap med L-profilskinner foran og bak

Tilbyr flere innhektingspunkter slik at nivåavstanden for 19"-nivåene er variabel, etterutrustning til uttrekk med teleskopskinner er mulig, belastning: 50 kg.

## Funksjoner

Art.nr	DK 7144.035
Produktbeskrivelse	Apparathyllene har, avhengig av dybden, flere innhektingspunkter, slik at nivåavstanden for 19"-nivåene er variabel innenfor bestemte grenser. Alle apparathyller som er montert på denne måten kan endres til fullt uttrekk. Til dette fastskrus teleskopskinnene i stedet for avstandsboltene.
Anvendelsesområder	For montasje på to 19"-montasjenivåer For ettermontering av beholdningsartikler TS
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Distance between mounting levels	348 mm 398 mm
Belastning	50 kg flatebelastning
Henvisning	For TS: Hvis L-formede profilskinner settes inn i nettverksskap basert på TS, er adapteren 7827.300 nødvendig For TS 19"-profil: Med montasjesettet, dybdevariabel 7063.850 er fleksibel montasje mellom to L-formede profilskinner direkte på 19"-profilen mulig
Dimensjoner	Bredde: 409 mm Dybde: 400 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,19 kg
Bruttovekt	2,39 kg

# Funksjoner

Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Apparathyller, BxD: 409x400 mm, 50 kg, nivå-avstand: variable, dybdevariabel på to 482.6 mm (19")-montasjenivåer, RAL 7035